



ST301

Transformator za zvono 230V/8+12V 4VA 2M

Tehničke karakteristike

Napon

Izlazni napon	8 - 12 V
Nazivni radni napon Ue	230 - 230 V
Izlazni napon 2	12 V

Kapacitet

Broj modula	2
-------------	---

Snaga

Potrošnja energije VA	4 VA
Snaga	4 VA
Apsorbirana snaga	4 W

Dimenzije

Visina	111 mm
Širina	35 mm
Dubina	65 mm
Dimenzije	111 x 35 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Temperaturna zaštita	Da

Oprema

Zaštićeno od kratkog spoja	Da
Prekidač za uključivanje/isključivanje	Ne

Napon

Nazivni izolacijski napon Ui	4000 V
------------------------------	--------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-20 - 35 °C
-------------------	-------------

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	4 mm ²
Presjek krutog provodnika	6 mm ²

Frekvencija

Frekvencija	50 - 50 Hz
-------------	------------

Električna struja

Intenzitet izlaz 1	0,50 A
Intenzitet izlaz 2	0,33 A
Maks. intenzitet sekundara	0,5 A

Instalacija, montaža

Montiranje na	DIN šina
Nazivni zatezni moment	1,20 - 1,20 Nm

Kompatibilnost

Prikladno za DIN šinu	Da
-----------------------	----

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da

Ilustracije / crteži

