



ST301

Ringlednings trafo 8/12VAC, 4 Va

Tekniska egenskaper

Spänning

Utpänning	8 - 12 V
Märkdriftspänning Ue	230 - 230 V
Utpänning 2	12 V

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Ström

Energiförbrukning VA	4 VA
Ström	4 VA
Förbrukad effekt i W	4 W

Dimensioner

Höjd	111 mm
Bredd	35 mm
Djup	65 mm
Dimensioner	111 x 35 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Temperaturskydd	Ja

Utrustning

Kortslutningsskyddad	Ja
On/off brytare	Nej

Spänning

Nominell isolationsspänning Ui	4000 V
--------------------------------	--------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 35 °C
------------------	-------------

Anslutning

Area flexibel ledare	4 mm ²
Area solid ledare	6 mm ²

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Elektrisk ström

Intensitetsutgång 1	0,50 A
Intensitetsutgång 2	0,33 A
Max. intensitet för sekundär	0,5 A

Installation, montering

Montering	DIN-skena
Nominellt åttdragningsmoment	1,20 - 1,20 Nm

Kompatibilitet

Passar DIN-skena	Ja
------------------	----

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

