



11357004

Pezzo c.le x dimmer manopola/potenz. a rotaz. Serie K.5 acciaio inox met. opac**Caratteristiche tecniche****Architettura**

Elemento di controllo/comando	A rotazione
-------------------------------	-------------

Materiali

Colore	Acciaio inox
Codice RAL	9022
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Metallo Acciaio inox
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	55 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	20 mm
Asse del diametro	4 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	No
--------------------------------------	----

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Utilizzabile in classe IP superiore	IP44 in combinazione con set di guarnizioni

Testo

Stampa	Pezzo centrale senza stampa
Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite

Adatto per

K.x

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì