



11357004

K.1/K.5 - bot. variador rot., inox

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Rotativo

Materiais

Cor Aço inoxidável

Código RAL 9022

Acabamento Mate

Material Metal
Aço inoxidável

Tratamento Sem tratamento

Dimensões

Altura 55 mm

Largura 71 mm

Profundidade 20 mm

Eixo de diâmetro 4 mm

Conetividade

Tipo de montagem Montagem por parafuso

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Segurança

Índice de proteção IP IP20

Utilizável na classe de proteção IP mais alta IP44 em combinação com conjunto vedante

Texto

Impressão Placa central sem gravação

Modo de instalação Para fixação por parafuso

Adequado para

K.x

Sustentabilidade

Livre de halógeno Sim

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim