



11357004

**K.1/K.5 - bot. variador rot., inox**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

Tipo de orgão de comando	Rotativo
--------------------------	----------

**Materiais**

Cor	Aço inoxidável
Código RAL	9022
Acabamento	Mate
Material	Metal
Tratamento	Aço inoxidável
	Sem tratamento

**Dimensões**

Altura	55 mm
Largura	71 mm
Profundidade	20 mm
Eixo de diâmetro	4 mm

**Conectividade**

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

**Equipamento**

Janela de controlo/saída de luz	Não
---------------------------------	-----

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP20
Utilizável na classe de proteção IP mais alta	IP44 em combinação com conjunto vedante

**Textos**

Impressão	Placa central sem gravação
Modo de instalação	Para fixação por parafuso

**Adequado para**

Berker K.x

**Sustentabilidade**

Livre de halógenio	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim