



11357004

Centrální díl pro otočný stmívač/potenciometr, K.5, nerezová ocel mat

Technické vlastnosti

Architektura

Řídicí/ovládací prvek Otočný

Materiál

Barva Nerezová ocel

Kód RAL 9022

Povrchová úprava Matná

Materiál Kov
Nerezová ocel

Povrch Neošetřený

Rozměry

Výška 55 mm

Šířka 71 mm

Hloubka 20 mm

Konektivita

Druh montáže Upevnění šrouby

Vybavení

Monitorovací okno / světelný výstup Ne

Příslušenství

Popisové pole Ne

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Použitelné ve vyšší třídě IP IP44 v kombinaci s těsnicí sadou

Texty

Potisk Centrální deska bez potisku

Způsob montáže Pro přišroubování

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano