



11357004

Centrální díl pro otočný stmívač/potenciometr, K.5, nerezová ocel mat

Technické vlastnosti

Architektura

Řídicí/ovládací prvek	Otočný
-----------------------	--------

Materiál

Barva	Nerezová ocel
Kód RAL	9022
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Kov Nerezová ocel
Povrch	Neošetřený

Rozměry

Výška	55 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	20 mm
Osa průměru	4 mm

Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

Vybavení

Monitorovací okno / světelný výstup	Ne
-------------------------------------	----

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
Použitelné ve vyšší třídě IP	IP44 v kombinaci s těsnicí sadou

Texty

Potisk	Centrální deska bez potisku
Způsob montáže	Pro přišroubování

Vhodné pro

K.x	
-----	--

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano