



11357004

Β. ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Κ.5 INOX

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Περιστροφικό

Υλικά

Χρώμα Ανοξείδωτο ατσάλι

Κωδικός RAL 9022

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Μέταλλο

Μεταχείριση Ανοξείδωτο ατσάλι

Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος 55 mm

Πλάτος 71 mm

Βάθος 20 mm

Άξονας διαμέτρου 4 mm

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

Εξοπλισμός

Πλακίδια φωτεινά Όχι

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IP IP44 σε συνδυασμό με σετ στεγανοποίησης

Κείμενο

Σήμανση Κεντρικό τεμάχιο χωρίς επιτύπωση

Τρόπος εγκατάστασης Για βιδωτή στερέωση

Κατάλληλο για

Κ.χ

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι