



11357004

Β.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ K.5 INOX

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Περιστροφικό
------------------------------	--------------

Υλικά

Χρώμα	Ανοξείδωτο ατσάλι
Κωδικός RAL	9022
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	Μέταλλο Ανοξείδωτο ατσάλι
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος	55 mm
Πλάτος	71 mm
Βάθος	20 mm
Άξονας διαμέτρου	4 mm

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης	Στερέωση με βίδες
-----------------	-------------------

Εξοπλισμός

Πλακίδια φωτεινά	Όχι
------------------	-----

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

Κείμενο

Σήμανση	Κεντρικό τεμάχιο χωρίς επιτύπωση
Τρόπος εγκατάστασης	Για βιδωτή στερέωση

Κατάλληλο για

Berker K.x	
------------	--

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι