




11357003

K.5 Płytkę czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego alu

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Obrotowy
-----------------------------	----------

Materiały

Kolor	Aluminium
Kod RAL	9006
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Aluminium
Obróbka	Anodowane

Wymiary

Wysokość	55 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	20 mm
Oś średnicy	4 mm

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Sprzęt

Przeziernik / kontrolka	Nie
-------------------------	-----

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Nadaje się do wyższej klasy IP	IP44 w połączeniu z zestawem uszczelniającym

Dodatkowe informacje

Nadruk	Płytkę czołową centralny bez nadruku
Montaż	Do mocowania śrubowego

Odpowiednie do

K.x	
-----	--

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak