



11357003

K.1/K.5 - bot. variador rot., alumínio

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de orgão de comando	Rotativo
--------------------------	----------

Materiais

Cor	Alumínio
Código RAL	9006
Acabamento	Mate
Material	Alumínio
Tratamento	Anodizado

Dimensões

Altura	55 mm
Largura	71 mm
Profundidade	20 mm
Eixo de diâmetro	4 mm

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Não
---------------------------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
Utilizável na classe de proteção IP mais alta	IP44 em combinação com conjunto vedante

Textos

Impressão	Placa central sem gravação
Modo de instalação	Para fixação por parafuso

Adequado para

Berker K.x

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim