



11357003

**Poklopac za okretni dimer, K.5, aluminij, eloksiran**

**Tehničke karakteristike**

**Arhitektura**

Kontrolni/radni element Rotirajući

**Materijali**

Boja Aluminij

RAL kod 9006

Obrada površine Mat

Materijal Aluminij

Obrada Anodizirano

**Dimenzije**

Visina 55 mm

Širina 71 mm

Dubina 20 mm

**Povezivost**

Vrsta montaže Montaža vijcima

**Oprema**

Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo Ne

**Pribor**

Ima polje za označavanje Ne

**Sigurnost**

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Koristi se u višoj IP klasi IP44 u kombinaciji sa setom za plomiranje

**Tekst**

Otisak Centralna ploča bez otiska

Način instalacije Za pričvršćivanje vijcima

**Održivost**

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da