




11357009

K.1 Płytkę czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego biały

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy Obrotowy

Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

Wymiary

Wysokość 55 mm

Szerokość 71 mm

Głębokość 20 mm

Oś średnicy 4 mm

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Sprzęt

Przeziernik / kontrolka Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Nadaje się do wyższej klasy IP IP44 w połączeniu z zestawem uszczelniającym

Dodatkowe informacje

Nadruk Płytkę czołową centralny bez nadruku

Montaż Do mocowania śrubowego

Odpowiednie do

Berker K.x

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak