




11357009

K.1/K.5 - bot. variador rot., branco

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Rotativo
--------------------------	----------

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Brilhante
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	55 mm
Largura	71 mm
Profundidade	20 mm
Eixo de diâmetro	4 mm

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Não
---------------------------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
Utilizável na classe de proteção IP mais alta	IP44 em combinação com conjunto vedante

Texto

Impressão	Placa central sem gravação
Modo de instalação	Para fixação por parafuso

Adequado para

K.x	
-----	--

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim