



ST305

Zvukový transformátopek 230V/8V-2A, 12V- 1,33A (AC)

Technické vlastnosti

Napětí

Výstupní napětí	8 - 12 V
Provozní napětí AC	230 - 230 V
Výstupní napětí 2	12 V

Kapacita

Počet modulů	3
--------------	---

Výkon

Příkon VA	16 VA
Výkon	16 VA
Spotřebovaný výkon ve W	16 W

Rozměry

Výška	111 mm
Šířka	54 mm
Hloubka	65 mm
Rozměry	111 x 54 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
Ochrana proti teplotě	Ano

Vybavení

Je zajištěno proti zkratu	Ano
Spínač/vypínač	Ne

Napětí

Jmenovité izolační napětí	4000 V
---------------------------	--------

Podmínky použití

Provozní teplota	-20 - 35 °C
------------------	-------------

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	4 mm ²
Průřez plného vodiče	6 mm ²

Frekvence

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Elektrický proud

Intenzita výstupu 1	2 A
Intenzita výstupu 2	1,33 A
Maximální intenzita sekundárního	2 A

Instalace, montáž

Montáž	Lišta DIN
Jmenovitý utahovací moment	1,20 - 1,20 Nm

Přenos

Vhodné pro lišty DIN	Ano
----------------------	-----

Ilustrace a výkresy

