



ST305

Ringlednings trafo 8/12VAC, 16 Va

Tekniska egenskaper

Spänning

Utpänning	8 - 12 V
Märkdriftspänning Ue	230 - 230 V
Utpänning 2	12 V

Kapacitet

Antal moduler	3
---------------	---

Ström

Energiförbrukning VA	16 VA
Ström	16 VA
Förbrukad effekt i W	16 W

Dimensioner

Höjd	111 mm
Bredd	54 mm
Djup	65 mm
Dimensioner	111 x 54 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Temperaturskydd	Ja

Utrustning

Kortslutningsskyddad	Ja
On/off brytare	Nej

Spänning

Nominell isolationsspänning Ui	4000 V
--------------------------------	--------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 35 °C
------------------	-------------

Anslutning

Area flexibel ledare	4 mm ²
Area solid ledare	6 mm ²

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Elektrisk ström

Intensitetsutgång 1	2 A
Intensitetsutgång 2	1,33 A
Max. intensitet för sekundär	2 A

Installation, montering

Montering	DIN-skena
Nominellt åtdragningsmoment	1,20 - 1,20 Nm

Kompatibilitet

Passar DIN-skena	Ja
------------------	----

Illustrationer | teckningar

