



HXC021H

Cont. auxiliar 1NA/NF h1000/h1600

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 230 V AC15

3 A

Conectividade

Tipo de ligações

Terminal de parafuso

Ligações

Tipo de contactos

1NF+1NA

Tensão

Tipo de alimentação de tensão

AC/DC

Potência

Potência total dissipada em IN

3 W

Equipamento

Número de contactos INV

0

Número de contactos NF

1

índice de proteção

Índice de proteção IP

IP4X