




633023



Interruptor triplo, 16AX 400V

Características técnicas

Corrente elétrica

16 AX (200W LED (SBL))

Instalação, montagem

Montagem

Encastrar

Tensão

Tensão nominal

400 V

Frequência

Frequência

50 - 60 Hz

Materiais

Acabamento

Mate

Material

Metal
Plástico

Identificação

Sistema de montagem

Elemento básico

Conetividade

Tipo de montagem

Montagem de braçadeira
Ligação com parafuso

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)

3

Dimensões

Dimensões

71 x 71 mm

Profundidade da montagem

32 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar

35 mm

Segurança

Índice de proteção IP

IP20

Resistência ao impactos IK

IK07

Arquitetura

Tipo de órgão de comando

Tecla simples

Corrente elétrica

Corrente nominal

16 A

Texto

Tipo de ligação

Com terminais de parafuso

Iluminação

Pode ser iluminado utilizando lâmpadas neon,
incandescentes ou LED com terminal N

Modo de comutação

3x interruptores de 1 polo

Sustentabilidade

Conformidade RoHs

Sim