




47461404

Розетка з з/к, кришка, поле д/надпису, зах.контактів, алюміній, 16А/250В В.х

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	16 A
-------------------	------

Напруга

Номинальна напруга	250 V
--------------------	-------

Номинальна напруга	250 - 250 V
--------------------	-------------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Матеріали

Код RAL	9006
---------	------

Розміри

Висота	71 mm
--------	-------

Ширина	71 mm
--------	-------

Кількість одиниць	1
-------------------	---

Вбудовувані коробки прихованого монтажу	35 mm
---	-------

Вбудована глибина	32 mm
-------------------	-------

Ємність

Кількість модулів	1
-------------------	---

Безпека

Ударостійкість IK	IK05
-------------------	------

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Сумісний із

Berker S.x/B.x	
----------------	--

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----