



VU36NA

Coffret de dist.,Volta,UPV,3x12M,IP30,Version Suisse

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	Encastré

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Puissance

Puissance dissipée maximale par enveloppe à $\Delta T=20K$	22.50 W
--	---------

Équipement

Nombre de rails	3
Nombre rangées	3
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non

Capacité

Nombre de modules	36
Nombre de 1/2 modules par rail bornier	72

Fonctions

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

Dimensions

Hauteur	630.50 mm
Largeur	348 mm
Profondeur	98 mm
Hauteur d'encastrement	615 mm
Largeur de montage	314.50 mm

Cache, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0

Dimensions

Profondeur de montage	89 mm
Nombre d'unités de largeur	12

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Matière

Matière	Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Équipement

Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

Matière

Résistant au rayonnement ultra-violet	Oui
---------------------------------------	-----

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Loquet Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	650 °C

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----