



VU36NE

**Ormar, Volta, PŽ, IP30, 3x12M**

**Tehničke karakteristike**

**Napon**

Nazivni napon 400 - 400 V

**Instalacija, montaža**

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani Ne

Montiranje na PŽ montaža

**Električna struja**

Nazivna struja 63 A

**Snaga**

Maksimalni gubitak snage po ormaru pri  $\Delta T=20K$ . 22,50 W

**Oprema**

Broj šina 3

Broj redova 3

Broj sekcija u širinu 1

Sa bravom Ne

Ima N klemni blok Ne

**Kapacitet**

Broj modula 36

Broj klemna za polumodule po šini 72

**Funkcije**

Sa uvodima za provodnike Da

**Dimenzije**

Visina 630,50 mm

Širina 348 mm

Dubina 98 mm

Ugrađena visina 615 mm

**Poklopac, vrata**

Broj vrata ormara 1

**Dimenzije**

Ugrađena širina 314,50 mm

**Poklopac, vrata**

Broj brava 0

**Dimenzije**

Ugrađena dubina 89 mm

Broj jedinica širine 12

**Poklopac, vrata**

Vrata/poklopac je proziran Ne

Vrsta vrata ormara Jedna vrata

**Povezivost**

Vrsta montaže Montaža vijcima

**Materijali**

Materijal Plastika

RAL kod 9010

Boja Čista bijela

**Oprema**

Ima klemni blok za uzemljenje Da

Ima montažnu ploču Ne

---

**Materijali**

---

UV otporno	Da
------------	----

---

**Sigurnost**

---

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
----------------	----------------------

---

Ingress Protection (IP) klasa	IP30
-------------------------------	------

---

Vrsta zaključavanja	Uklopna brava Bez brave
---------------------	----------------------------

---

Ispitivanje užarenom žicom	650 °C
----------------------------	--------

---

Klasa zaštite sa vratima	IP30
--------------------------	------

---

**Održivost**

---

REACH-bez SVHC	Da
----------------	----

---

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----

---