



VU36NE

Rozvodnice zapuštěná volta, 3-řadá, 36 + 6 mod.

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí 400 - 400 V

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití Ne

Montáž Zapuštěná montáž

Elektrický proud

Jmenovitý proud 63 A

Výkon

Maximální ztrátový výkon rozvaděče při $\Delta T=20K$ 22,50 W

Vybavení

Počet lišt 3

Počet řad v rozvaděči 3

Počet polí v šířce 1

Zámek Ne

Má neutrální svorkovnici Ne

Kapacita

Počet modulů 36

Počet polovičních modulových svorek na liště 72

Funkce

Se vstupy potrubí Ano

Rozměry

Výška 630,50 mm

Šířka 348 mm

Hloubka 98 mm

Vestavěná výška 615 mm

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče 1

Rozměry

Vestavěná šířka 314,50 mm

Kryt, dveře

Počet zámků 0

Rozměry

Vestavěná hloubka 89 mm

Počet jednotek šířky 12

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné Ne

Typ dveří rozvaděče Jednokřídlé dveře

Konektivita

Druh montáže Upevnění šrouby

Materiál

Materiál Umělá hmota

Kód RAL 9010

Barva Bílá

Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici Ano

Montážní deska Ne

Materiál

Odolnost proti ultrafialovému záření	Ano
--------------------------------------	-----

Bezpečnost

Třída izolace	Třída izolacell
---------------	-----------------

Stupeň krytí IP	IP30
-----------------	------

Typ uzamčení	Zámek na zacvaknutí Bez zámku
--------------	----------------------------------

Test žhavicím drátem	650 °C
----------------------	--------

Třída ochrany s dveřmi	IP30
------------------------	------

Udržitelnost

Bez REACh-SVHC	Ano
----------------	-----

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----