



VU36ET

Coffret de dist.,Volta,UPV,3x12M,IP30,Version Espagne,porte transp.

### Caractéristiques techniques

#### Tension

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 400 - 400 V |
|------------------|-------------|

#### Installation, montage

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Adapté à un usage extérieur | Non |
|-----------------------------|-----|

|             |          |
|-------------|----------|
| Montage sur | Encastré |
|-------------|----------|

#### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 63 A |
|-------------------------|------|

#### Puissance

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| Puissance dissipée maximale par enveloppe à $\Delta T=20K$ | 22,50 W |
|------------------------------------------------------------|---------|

#### Équipement

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nombre de rails | 3 |
|-----------------|---|

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de rangées | 3 |
|-------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nombre de travée de large | 1 |
|---------------------------|---|

|                |     |
|----------------|-----|
| Avec fermeture | Non |
|----------------|-----|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Borne à conducteur neutre | Non |
|---------------------------|-----|

#### Capacité

|                   |    |
|-------------------|----|
| Nombre de modules | 36 |
|-------------------|----|

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Nombre de 1/2 modules par rail bornier | 72 |
|----------------------------------------|----|

#### Fonctions

|                  |     |
|------------------|-----|
| Avec guide-câble | Oui |
|------------------|-----|

#### Dimensions

|         |           |
|---------|-----------|
| Hauteur | 630,50 mm |
|---------|-----------|

|         |        |
|---------|--------|
| Largeur | 348 mm |
|---------|--------|

|            |          |
|------------|----------|
| Profondeur | 94,50 mm |
|------------|----------|

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Hauteur d'encastrement | 615 mm |
|------------------------|--------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Largeur de montage | 335 mm |
|--------------------|--------|

#### Couvercle, porte

|                  |   |
|------------------|---|
| Nombre de portes | 1 |
|------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Nombre de serrure de la porte | 0 |
|-------------------------------|---|

#### Dimensions

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Profondeur de montage | 90 mm |
|-----------------------|-------|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Largeur en modules | 12 |
|--------------------|----|

#### Couvercle, porte

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Couvercle/porte transparent(e) | Oui |
|--------------------------------|-----|

#### Connectivité

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

#### Matériau

|          |           |
|----------|-----------|
| Matériau | Plastique |
|----------|-----------|

|          |      |
|----------|------|
| Code RAL | 9010 |
|----------|------|

|         |           |
|---------|-----------|
| Couleur | Blanc pur |
|---------|-----------|

#### Équipement

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Borne de mise à la terre | Oui |
|--------------------------|-----|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Plaque de montage incluse | Non |
|---------------------------|-----|

#### Matériau

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Résistant au rayonnement ultra-violet | Oui |
|---------------------------------------|-----|

**Sécurité**

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Classe de protection      | Classe II              |
| Classe de protection (IP) | IP30                   |
| Type de verrouillage      | Loquet<br>Sans serrure |
| Test au fil incandescent  | 650 °C                 |

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|