



FP35SN2

Armoire,univers, IP54, classe de protection I, 500x1300x205mm, inoccupé

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Hauteur                                    | 500 mm  |
| Largeur                                    | 1300 mm |
| Profondeur                                 | 205 mm  |
| Epaisseur du matériau des parois latérales | 1 mm    |

#### Sécurité

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Indice de protection IP | IP54     |
| Classe de protection    | Classe I |
| Résistance aux chocs IK | IK09     |

#### Equipement

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Nombre de travée de large                | 5  |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 10 |

#### Installation, montage

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Montage                     | Montage mural |
| Adapté à un usage extérieur | Non           |

#### Matière

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Couleur               | Blanc pur     |
| Code RAL              | 9010          |
| Traitement de surface | Thermolaquage |
| Matière               | Acier         |

#### Equipement

|                |   |
|----------------|---|
| Nombre rangées | 3 |
|----------------|---|

#### Matière

|          |     |
|----------|-----|
| Finition | Mat |
|----------|-----|

#### Cache, porte

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de portes               | 1   |
| Nombre de serrure de la porte  | 1   |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |

#### Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 250 A |
|-------------------------|-------|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|