



HW4P325FB

**Luftbrytare (ACB) HW4 120kA 2500A 3P fast, för sentinel TU**

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

|                                                                     |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| Märkström                                                           | 2500 A |
| Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-2 | 120 kA |
| Driftbrytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-2              | 100 kA |
| Driftbrytförmåga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-2              | 100 kA |

**Uthållighet**

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Mekanisk livslängd (omkopplingar) | 20000 |
|-----------------------------------|-------|

**Spänning**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Nominell isolationsspänning Ui     | 1000 V  |
| Nominell impulsskyddsspänning Uimp | 12000 V |
| Matarspänning                      | AC      |

**Resistans**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Inre resistans | 7 $\mu\Omega$ |
|----------------|---------------|

**Arkitektur**

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Antal poler               | 3    |
| Enhetens konstruktionstyp | Fast |

**Hållbarhet**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |