



47206084

Kombinace dvou zásuvek SCHUKO s rámečkem, vodorovná, Q.x, stříbrná sametová

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Barva Hliník

Kód RAL 9006

Povrchová úprava Sametový

Materiál Duroplast

Povrch Lakované

Rozměry

Výška 11 mm

Počet jednotek 1

Vestavěná hloubka 32 mm

Připojení

Typ konektoru/zástrčky Zásuvná svorka

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Konektivita

Typ připojení Zásuvná přípojka

Druh montáže Upevnění šrouby

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky SCHUKO

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ne

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ne

Se signálním svítidlem Ne

Zámek Ne

Příslušenství

Popisové pole Ne

Kapacita

Počet modulů 2

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ne

Mechanická odolnost IK IK02

Stupeň krytí IP IP20

Funkce

S orientačním osvětlením Ne

S funkčním osvětlením Ne

Identifikace

S potiskem Ne

Texty

Kryt Centrální krycí deska

Zapojení 2x 1násobné s již předinstalovanými vodiči

Texty

Ochrana	Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami
