



47206086

**Utičnica, ŠUKO, 2-struka, kombinacija sa okvirom, Q.1/Q.3, antracit pliš**

**Tehničke karakteristike**

**Napon**

Nazivni napon 250 V

**Električna struja**

Nazivna struja 16 A

**Frekvencija**

Frekvencija 50 - 60 Hz

**Materijali**

Boja Antracit

RAL kod 7021

Obrada površine Baršunasto/pliš

Materijal Duroplastika

Obrada Lakirano

**Dimenzije**

Visina 11 mm

Broj jedinica 1

Ugrađena dubina 32 mm

**Veza**

Vrsta priključka/utikača Priključna klemna

**Instalacija, montaža**

Montiranje na PŽ montaža

**Povezivost**

Vrsta veze Plug-in veza

Vrsta montaže Montaža vijcima

**Oprema**

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

**Pribor**

Ima polje za označavanje Ne

**Kapacitet**

Broj modula 2

**Sigurnost**

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Ne

Otpornost na udarce IK IK02

Ingress Protection (IP) klasa IP20

**Funkcije**

Sa orijentacijskim osvjetljenjem Ne

Sa funkcijskom rasvjete Ne

**Identifikacija**

Sa otiskom Ne

**Tekst**

Poklopac Poklopac centralne ploče

Ožičenje 2x 1-struko, ožičeno

---

**Tekst**

Zaštita	Bez poboljšane zaštite od kontakta
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama

---

**Pogodno za**

Q.x

---