



47206086

## Utičnica, ŠUKO, 2-struka, kombinacija sa okvirom, Q.1/Q.3, antracit pliš

### Tehničke karakteristike

#### Električna struja

Nazivna struja 16 A

#### Napon

Nazivni napon 250 V

Nazivni napon 250 - 250 V

#### Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

#### Materijali

Boja Antracit

RAL kod 7021

Obrada površine Baršunasto/pliš

Materijal Duroplastika

Obrada Lakirano

#### Dimenzije

Visina 11 mm

Broj jedinica 1

Ugrađena dubina 32 mm

#### Veza

Vrsta priključka/utikača Stezaljka utikača

#### Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

#### Povezivost

Vrsta veze Plug-in veza

Vrsta montaže Montaža vijcima

#### Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

#### Pribor

Ima polje za označavanje Ne

#### Kapacitet

Broj modula 2

#### Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Ne

Otpornost na udarce IK IK02

Ingress Protection (IP) klasa IP20

#### Tekst

Otisak Bez otiska/natpisa

Poklopac Poklopac centralne ploče

Ožičenje 2x 1-struko, ožičeno

Zaštita Bez poboljšane zaštite od kontakta

Vrsta veze Sa ubodnim stezaljkama

**Pogodno za**

Berker Q.x

---