



HA7100060

**Perforirani kanal HA7, bezhalogeni, 100x60 mm, svijetlosiva**

**Tehničke karakteristike**

**Dimenzije**

Visina	100 mm
Širina	60 mm
Dužina	2000 mm
Širina proreza	6 mm
Širina utora/slota	6,50 mm

**Oprema**

Poklopac je u opsegu isporuke	Da
-------------------------------	----

**Materijali**

Materijal	PC-ABS
-----------	--------

**Funkcije**

Samogasivo	Da
------------	----

**Standardi**

Klasa zapaljivosti prema UL94	V0
-------------------------------	----

**Sigurnost**

Klasa otpornosti na vatru	M1
---------------------------	----

**Materijali**

Boja	Svijetlo siva
RAL kod	7035

**Arhitektura**

Fleksibilno	Ne
-------------	----

**Konfiguracija**

Bočni zid	Perforirano
-----------	-------------

**Održivost**

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da