



41096089



Розетка з з/к з зах.від дітей з LED-підсвіткою, 16A/250В, пол.білизна, Q.x

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Електричний струм

Номінальний струм 16 A

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Матеріали

Colour Полярна білизна

Код RAL 9010

Обробка поверхні Оксамитовий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений

Розміри

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Кількість одиниць 1

Вбудована глибина 32 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

Підключення

Тип з'єднання Гвинтова клема

Тип монтажу Монтаж гвинтами
Гачкове кріплення

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки SCHUKO

Поворотна центральна вставка Ні

З відкидною кришкою Ні

З круглим захисним заземлювальним штифтом Ні

З сигнальною лампою Ні

Із замком Ні

Акcesуари

Має поле для маркування Ні

Емність

Кількість модулів 1

Елементи керування та індикатори

Тип освітлення для інсталяційних пристроїв Вбудоване орієнтаційне світло

Безпека

З посиленням захистом від контакту Так

Ударостійкість IK IK05

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Функції

З орієнтаційним освітленням Так

З функціональним освітленням Ні

Ідентифікація

З відбитком Ні

Тексти

Накладка	Центральна кришка
Освітлення	додаткова перевага при поєднанні розетки з підсвіткою
Проводка	Можливе наскрізне підключення, тому також ідеально підходить для модернізації
Захист	Покращений захист контактів
Тип з'єднання	З вбудованими піднімальними клемми

Сумісний із

Q.x

Sustainability

Без галогену	Так
Відповідність RoHS	Так