



167602

Glimlampelement 12 V, 65 mA, met N-klem (IP44)

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning	12 - 12 V
-------------------	-----------

Elektrische Stroom

Nominale stroom	0,06 A
-----------------	--------

Afmetingen

Hoogte	12,60 mm
Breedte	23,80 mm
Diepte	19,40 mm

Materiaal

Kleur	Geel
-------	------

Verlichting

Type lamp	Gloeilamp
-----------	-----------

Teksten

Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
-------------	---------------------------------------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----