




936712505

Taster, 1NO, na vijak, Integro Flow/Pure, antracit mat

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	10 A
Trenutačna kontaktna struja	10 A

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Tipka
Broj polova	1

Materijali

Boja	Antracit
Obrada površine	Mat
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno
Transparentno	Ne

Dimenzije

Visina	55,50 mm
Širina	55,50 mm
Dubina	25 mm
Ugrađena dubina	10 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	13 mm

Kontrole i indikatori

Broj tipki	1
Vrsta tastera	Taster
Sa povratnim signalnim kontaktom	Ne

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP44
-------------------------------	------

Tekst

Otisak	Bez otiska/natpisa
Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama

Pogodno za

Berker integro	
----------------	--

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----