



ESD425

## ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 24V AC 25A 4NO

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Σύνδεση

Είδος επαφών	4NO
--------------	-----

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	25 A
------------------	------

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	2
-------------------	---

#### Τάση

Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα $U_{imp}$	4000 V
--	--------

#### Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 50 Hz
-----------	------------

#### Τάση

Ονομαστική τάση μόνωσης $U_i$	440 V
Ονομαστική τάση λειτουργίας $U_e$	400 - 400 V
Τάση εντολής AC	24 - 24 V
Τάση εντολής DC	0 - 0 V

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 - 50 °C
-------------------------	-------------

#### Χρήση

Κατηγορία χρήσης	AC-7a/AC-7b
------------------	-------------

#### Συνθήκες χρήσης

Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας	-40 - 80 °C
----------------------------------	-------------

#### Αντοχή

Αριθμός μηχανικών λειτουργιών	100000
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας	30000

#### Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα $I_n$	7,50 W
Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου	21 VA

#### Διαστάσεις

Ύψος	83 mm
Πλάτος	35,75 mm
Βάθος	60 mm

#### Σύνδεση

Αριθμός επαφών	4
----------------	---

#### Εξοπλισμός

Αριθμός επαφών NO	4
Αριθμός επαφών NC	0
Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή	Όχι

#### Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Διατομή άκαμπτου αγωγού	1 - 10 mm <sup>2</sup>

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ονομαστική ροπή σύσφιξης	1,20 - 1,20 Nm
--------------------------	----------------

#### Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----