



41096086



**Utičnica, ŠUKO, sa LED orijentacijskim svjetlom, Q.1/Q.3, antracit pliš**

**Tehničke karakteristike**

**Napon**

Nazivni napon 250 V

**Električna struja**

Nazivna struja 16 A

**Frekvencija**

Frekvencija 50 - 60 Hz

**Materijali**

Boja Antracit

RAL kod 7021

Obrada površine Baršunasto/pliš

Materijal Termoplastika

Obrada Lakirano

**Dimenzije**

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Broj jedinica 1

Ugrađena dubina 32 mm

**Instalacija, montaža**

Montiranje na PŽ montaža

**Povezivost**

Vrsta veze Vijčana stezaljka

Vrsta montaže Montaža vijcima  
Montaža kralama

**Oprema**

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

**Pribor**

Ima polje za označavanje Ne

**Kapacitet**

Broj modula 1

**Kontrole i indikatori**

Vrsta rasvjete za instalacijske uređaje Integrisano orijentacijsko svjetlo

**Sigurnost**

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Da

Otpornost na udarce IK IK05

Ingress Protection (IP) klasa IP20

**Funkcije**

Sa orijentacijskim osvjetljenjem Da

Sa funkcijskom rasvjete Ne

**Identifikacija**

Sa otiskom Ne

---

**Tekst**

Poklopac	Poklopac centralne ploče
Rasvjeta	Dodatna pogodnost kombinacijom utičnice i orijentacijskog svjetla
Ožičenje	Moguće prolazno ožičenje, stoga je također idealno za naknadnu ugradnju
Zaštita	Poboljšana zaštita od kontakta
Vrsta veze	Sa uvrtnim lift stezaljkama

---

**Pogodno za**

Q.x

---

**Održivost**

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da