



41096086



Розетка з з/к з зах.від дітей з LED-підсвіткою, 16A/250В, антрацит, Q.x

#### Технічні характеристики

##### Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

##### Електричний струм

Номінальний струм	16 A
-------------------	------

##### Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

##### Матеріали

Colour	Антрацит
Код RAL	7021
Обробка поверхні	Оксамитовий
Матеріал	Термопластик
Обробка	Покриті лаком

##### Розміри

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Кількість одиниць	1
Вбудована глибина	32 mm

##### Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

##### Підключення

Тип з'єднання	Гвинтова клема
Тип монтажу	Монтаж гвинтами Гачкове кріплення

##### Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки	SCHUKO
Поворотна центральна вставка	Ні
З відкидною кришкою	Ні
З круглим захисним заземлювальним штифтом	Ні
З сигнальною лампою	Ні
Із замком	Ні

##### Акcesуари

Має поле для маркування	Ні
-------------------------	----

##### Емність

Кількість модулів	1
-------------------	---

##### Елементи керування та індикатори

Тип освітлення для інсталяційних пристроїв	Вбудоване орієнтаційне світло
--	-------------------------------

##### Безпека

З посиленням захистом від контакту	Так
Ударостійкість IK	IK05
Клас захисту від проникнення (IP)	IP20

##### Функції

З орієнтаційним освітленням	Так
З функціональним освітленням	Ні

##### Ідентифікація

З відбитком	Ні
-------------	----

---

**Тексти**

Накладка	Центральна кришка
Освітлення	додаткова перевага при поєднанні розетки з підсвіткою
Проводка	Можливе наскрізне підключення, тому також ідеально підходить для модернізації
Захист	Покращений захист контактів
Тип з'єднання	З вбудованими піднімальними клемми

---

**Сумісний із**

Q.x

---

**Sustainability**

Без галогену	Так
Відповідність RoHS	Так