



85341289

Senzor pokreta IC sa maskom, komfor, 1.1m, S.1/B.x, polarna bijela sjajna

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina nakon ugradnje	1,10 - 1,10 m
Visina montaže/sklapanja	34 mm

Detekcija

Vrsta senzora	Senzor pokreta
Promjer detekcije na podu	0 - 0 m
Ugao detekcije podesiv	45 - 90 °

Materijali

Boja	Polarna bijela
Obrada površine	Sjajno
Obrada	Neobrađeno
Materijal	Termoplastika

Doseg

Maks. opseg prijenosa frontalno	12 m
Maks. domet transmisije bočno	8 m

Rasvjeta

Podesiva odzivna svjetlina	5 - 1000 lx
----------------------------	-------------

Postavke

Podesiva odzivna svjetlina	Da
----------------------------	----

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 45 °C
-------------------	------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Tekst

Funkcija	S memorijskom funkcijom za simulaciju prisustva Funkcija Teach/učenja za odzivnu svjetlinu putem dugmeta Sa bravom Party funkcija za uključivanje 2 sata
Zaštita	Sa zaštitom od demontaže

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----