



HA7100040

tehalit.HA7 Kanał grzebieniowy bezhalogenowy 100x40, jasnoszary

**Właściwości techniczne**

**Wymiary**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Wysokość                | 100 mm  |
| Szerokość               | 40 mm   |
| Długość                 | 2000 mm |
| Szerokość szczeliny     | 6 mm    |
| Szerokość gniazda/slotu | 6,50 mm |

**Sprzęt**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Pokrywa w zakresie dostawy | Tak |
|----------------------------|-----|

**Materialy**

|          |        |
|----------|--------|
| Materiał | PC/ABS |
|----------|--------|

**Funkcje**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Jest samogasnący | Tak |
|------------------|-----|

**Normy**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Klasa palności według UL94 | V0 |
|----------------------------|----|

**Bezpieczeństwo**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Klasa odporności ogniowej | M1 |
|---------------------------|----|

**Materialy**

|         |            |
|---------|------------|
| Kolor   | Jasnoszary |
| Kod RAL | 7035       |

**Architektura**

|            |     |
|------------|-----|
| Elastyczny | Nie |
|------------|-----|

**Konfiguracja**

|                |           |
|----------------|-----------|
| Ścianka boczna | Rowkowana |
|----------------|-----------|

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |