



85341273



**bew.meld. opzetmod. 1,1 m, comfort, berker K.5, edelstaal**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Installatiehoogte	1,10 - 1,10 m
Opbouwhoogte	34 mm

**Detectie**

Uitvoering sensor	Bewegingssensor
Detectiediameter op vloer	0 - 0 m
Reikwijdte hoek instelbaar	45 - 90 °

**Materiaal**

Kleur	RVS
Afwerking oppervlakte	Mat
Oppervlakte behandeling	Gelakt
Materiaal	RVS Thermoplast

**Reikwijdte**

Maximaal reikwijdte frontaal	12 m
Max. reikwijdte zijwaarts	8 m

**Verlichting**

Inschakelhelderheid instelbaar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

**Instellingen**

Inschakelhelderheid instelbaar	Ja
--------------------------------	----

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

**Teksten**

Beveiliging	Met demontagebeveiliging
Functie	Met geheugenfunctie voor aanwezigheidssimulatie Met leerfunctie voor aanspreekhelderheid door toetsbediening Met toetsvergrendeling Partyfunctie gedurende 2 uur inschakelen

**Aansluitmogelijkheden**

Koppelbaar	Ja
------------	----

**Duurzaamheid**

RoHS conform	Ja
--------------	----