



85341273



**Датчик руху "Комфорт" 1.1м К.5 сталевий лак**

**Технічні характеристики**

**Розміри**

Висота монтажу	1,10 - 1,10 m
Висота складання	34 mm

**Виявлення**

Тип датчика	Датчик руху
Діаметр виявлення на підлозі	0 - 0 m
Кут виявлення регулюється	45 - 90 °

**Матеріали**

Colour	Нержавіюча сталь
Обробка поверхні	Матовий
Обробка	Покриті лаком
Матеріал	Нержавіюча сталь Термопластик

**Дистанція досяжності**

Макс. фронтальна зона дії	12 m
Макс. бічна зона дії	8 m

**Освітлення**

Регульована яскравість відгуку	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

**Налаштування**

Регульована яскравість відгуку	Так
--------------------------------	-----

**Умови використання**

Робоча температура	-5 - 45 °C
--------------------	------------

**Безпека**

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

**Тексти**

Захист	I захистом від демонтажу
Функція	З функцією пам'яті для імітації присутності Функція програмування яскравості реакції на натискання кнопки Із замком на ключ Функція вечірки для ввімкнення на 2 години

**Підключення**

Підключається	Так
---------------	-----

**Sustainability**

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----