



85341277



**Détecteur de mouvement IR confort 1,1 m, K.5, alu mat, laqué**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur de montage	1,10 - 1,10 m
Hauteur de montage	34 mm

**Détection**

Type de capteur	Détecteur de mouvement
Ø du champ de détection, au niveau du sol	0 - 0 m
Angle de détection, réglable	45 - 90 °

**Matières**

Couleur	Aluminium
Finition de la surface	Mat
Traitement	Laqué
Matière	Thermoplastique

**Distance de portée**

Portée max. frontale	12 m
Portée max. latérale	8 m

**Éclairage**

Luminosité de rdéclenchement, réglable	5 - 1000 lx
--	-------------

**Réglages**

Luminosité de rdéclenchement, réglable	Oui
--	-----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Textes**

Fonction Avec fonction de mémoire pour simulation de présence Fonction d'apprentissage par touche pour la luminosité de déclenchement Avec verrouillage des boutons-poussoirs Mode party pour activation pendant 2 heures	
Protection	Avec protection de démontage

**Connectivité**

Interconnectable	Oui
------------------	-----

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----