



85341277



**K.1/K.5 - det mov comf 1.1m, alu mate**

**Características técnicas**

**Dimensões**

Altura de instalação	1,10 - 1,10 m
Altura de montagem	34 mm

**Deteção**

Tipo de sensor	Detetor de movimento
Diâmetro de deteção no piso	0 - 0 m
Ângulo de deteção ajustável	45 - 90 °

**Materiais**

Cor	Alumínio
Acabamento	Mate
Tratamento	Envernizado
Material	Termoplástico

**Distância de atuação**

Alcance máximo frontal	12 m
Capacidade de transmissão máxima lateral	8 m

**Modo de configuração**

Brilho de resposta ajustável	Sim
------------------------------	-----

**Iluminação**

Regulação de lux	5 - 1000 lx
------------------	-------------

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

**Segurança**

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

**Texto**

Função	Com função de memória para simulação de presença Programar função para nível de luminosidade através do botão Com fechadura Para ligar função de festa durante 2 horas
Proteção	Com proteção contra desmantelamento

**Conetividade**

Conectável	Sim
------------	-----

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----