



85341285



bew.meld. opzetmod. 1,1 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, antraciet

Technische eigenschappen

Afmetingen

Installatiehoogte	1,10 - 1,10 m
Opbouwhoogte	34 mm

Detectie

Uitvoering sensor	Bewegingssensor
Detectiediameter op vloer	0 - 0 m
Detectiehoek	180 - 180
Reikwijdte hoek instelbaar	45 - 90 °

Materiaal

Kleur	Antraciet
Afwerking oppervlakte	Mat
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Materiaal	Thermoplast

Reikwijdte

Maximaal reikwijdte frontaal	12 m
Max. reikwijdte zijwaarts	8 m

Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

Instellingen

Inschakelhelderheid instelbaar	Ja
--------------------------------	----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Teksten

Beveiliging	Met demontagebeveiliging
Functie	Met geheugenfunctie voor aanwezigheidsimulatie Met leerfunctie voor aanspreekhelderheid door toetsbediening Met toetsvergrendeling Partyfunctie gedurende 2 uur inschakelen

Aansluitmogelijkheden

Koppelbaar	Ja
------------	----

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----