



85341226

**AM P Det mov C (1,1 m) Q.1 antracita**

**Características técnicas**

**Dimensiones**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Altura de la instalación | 1,10 - 1,10 m |
| Altura de montaje        | 34 mm         |

**Detección**

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Diseño del sensor                 | Detector de movimiento |
| Diámetro de detección en el suelo | 0 - 0 m                |
| Ángulo de detección ajustable     | 45 - 90 °              |

**Materiales**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Colour                   | Antracita     |
| Acabado de la superficie | Aterciopelado |
| Tratamiento              | Lacado        |
| Material                 | Termoplástico |

**Distancia de alcance**

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Intervalo máx. de transmisión frontal | 12 m |
| Intervalo máx. de transmisión lateral | 8 m  |

**Iluminación**

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Luminosidad de reacción, ajustable | 5 - 1000 lx |
|------------------------------------|-------------|

**Configuración**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Luminosidad de reacción, ajustable | Sí |
|------------------------------------|----|

**Condiciones de uso**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamiento | -5 - 45 °C |
|-------------------------------|------------|

**Seguridad**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Índice de protección IP | IP20 |
|-------------------------|------|

**Texto**

|            |   |
|------------|---|
| Función    | Con función Memory para la simulación de presencia<br>Función Teach para la luminosidad de reacción mediante tecla<br>Con bloqueo<br>Función Party para la conexión durante 2 horas |
| Protección | Con protección para evitar el desmontaje  |

**Sostenibilidad**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Conforme con RoHS | Sí |
|-------------------|----|