



85341224



**Senzor pokreta IC, komfor, 1.1m, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano**

**Tehničke karakteristike**

**Dimenzije**

Visina nakon ugradnje	1,10 - 1,10 m
Visina montaže/sklapanja	34 mm

**Detekcija**

Vrsta senzora	Senzor pokreta
Promjer detekcije na podu	0 - 0 m
Ugao detekcije podesiv	45 - 90 °

**Materijali**

Boja	Aluminij
Obrada površine	Baršunasto/pliš
Obrada	Lakirano
Materijal	Termoplastika

**Doseg**

Maks. opseg prijenosa frontalno	12 m
Maks. domet transmisije bočno	8 m

**Rasvjeta**

Podesiva odzivna svjetlina	5 - 1000 lx
----------------------------	-------------

**Postavke**

Podesiva odzivna svjetlina	Da
----------------------------	----

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura	-5 - 45 °C
-------------------	------------

**Sigurnost**

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

**Tekst**

Funkcija	S memorijskom funkcijom za simulaciju prisustva Funkcija Teach/učenja za odzivnu svjetlinu putem dugmeta Sa bravom Party funkcija za uključivanje 2 sata
Zaštita	Sa zaštitom od demontaže

**Povezivost**

Povezivo	Da
----------	----

**Održivost**

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----