



85341229



bew.meld. opzetmod. 1,1 m, comfort, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit

#### Technische eigenschappen

##### Afmetingen

Installatiehoogte	1,10 - 1,10 m
Opbouwhoogte	34 mm

##### Detectie

Uitvoering sensor	Bewegingssensor
Detectiediameter op vloer	0 - 0 m
Detectiehoek	180 - 180
Reikwijdte hoek instelbaar	45 - 90 °

##### Materiaal

Kleur	Polarwit
Afwerking oppervlakte	Softfinish
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Materiaal	Thermoplast

##### Reikwijdte

Maximaal reikwijdte frontaal	12 m
Max. reikwijdte zijwaarts	8 m

##### Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

##### Instellingen

Inschakelhelderheid instelbaar	Ja
--------------------------------	----

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

##### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

##### Teksten

Beveiliging	Met demontagebeveiliging
Functie	Met geheugenfunctie voor aanwezigheidsimulatie Met leerfunctie voor aanspreekhelderheid door toetsbediening Met toetsvergrendeling Partyfunctie gedurende 2 uur inschakelen

##### Aansluitmogelijkheden

Koppelbaar	Ja
------------	----

##### Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----