



85341229



Senzor pokreta IC, komfor, 1.1m, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš

Tehničke karakteristike

Dimenzije

| | |
|--------------------------|---------------|
| Visina nakon ugradnje | 1,10 - 1,10 m |
| Visina montaže/sklapanja | 34 mm |

Detekcija

| | |
|---------------------------|----------------|
| Vrsta senzora | Senzor pokreta |
| Promjer detekcije na podu | 0 - 0 m |
| Ugao detekcije | 180 - 180 |
| Ugao detekcije podesiv | 45 - 90 ° |

Materijali

| | |
|-----------------|-----------------|
| Boja | Polarna bijela |
| Obrada površine | Baršunasto/pliš |
| Obrada | Neobrađeno |
| Materijal | Termoplastika |

Doseg

| | |
|---------------------------------|------|
| Maks. opseg prijenosa frontalno | 12 m |
| Maks. domet transmisije bočno | 8 m |

Rasvjeta

| | |
|----------------------------|-------------|
| Podesiva odzivna svjetlina | 5 - 1000 lx |
|----------------------------|-------------|

Postavke

| | |
|----------------------------|----|
| Podesiva odzivna svjetlina | Da |
|----------------------------|----|

Uvjeti korištenja

| | |
|-------------------|------------|
| Radna temperatura | -5 - 45 °C |
|-------------------|------------|

Sigurnost

| | |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
|-------------------------------|------|

Tekst

| | |
|----------|---|
| Funkcija | S memorijskom funkcijom za simulaciju prisustva Funkcija Teach/učenja za odzivnu svjetlinu putem dugmeta Sa bravom Party funkcija za uključivanje 2 sata |
| Zaštita | Sa zaštitom od demontaže |

Povezivost

| | |
|----------|----|
| Povezivo | Da |
|----------|----|

Održivost

| | |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|