



85341231



Détecteur de mouvement IR confort 1,1 m, R.1/R.3/Serie 1930/R.cl., noir brill.

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur de montage	1,10 - 1,10 m
Hauteur de montage	34 mm

Détection

Type de capteur	Détecteur de mouvement
Ø du champ de détection, au niveau du sol	0 - 0 m
Angle de détection, réglable	45 - 90 °

Matières

Couleur	Noir
Finition de la surface	Brillant
Traitement	Non traité
Matière	Thermoplastique

Distance de portée

Portée max. frontale	12 m
Portée max. latérale	8 m

Éclairage

Luminosité de rdéclenchement, réglable	5 - 1000 lx
--	-------------

Réglages

Luminosité de rdéclenchement, réglable	Oui
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Textes

Function	Avec fonction de mémoire pour simulation de présence Fonction d'apprentissage par touche pour la luminosité de déclenchement Avec verrouillage des boutons-poussoirs Mode party pour activation pendant 2 heures
Protection	Avec protection de démontage

Connectivité

Interconnectable	Oui
------------------	-----

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----