



EC364M

**GOLVSOCKEL FÖR KOMBIGOLVSKÅP OBS! utgått**

**Tekniska egenskaper**

**Arkitektur**

Antal poler 3P+N

**Elektrisk ström**

Märkström 100 A

**Kapacitet**

Antal moduler 7

**Anslutning**

Anslutningstyp Direktanslutning

**Dimensioner**

Höjd 90 mm

**Utrustning**

Typ av impulsgivare Elektrisk

**Kompatibilitet**

Lämplig för Inköp

**Installation, montering**

Montering DIN-skena

**Mått**

Mätsystem Direkt mätning

Typ av mätinstrument Elektronisk

Mätområde frekvens 50 - 60 Hz

**Strömförsörjning**

Antal faser för strömförsörjningen 4

**Funktioner**

Noggrannhetsklass B

**Säkerhet**

Kapslingsklass (IP) IP20

**Användningsförhållanden**

Drifttemperatur -10 - 55 °C

Förvarings-/transporttemperatur -25 - 70 °C

**Ström**

Energiförbrukning VA 7,50 VA

Total effektförlust vid nominell märkström 1,80 W

**Elektrisk ström**

Maximal mätkretsström 100 A

**Frekvens**

Frekvens 50 - 60 Hz

**Hållbarhet**

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja