



EG293B



Programmaklok digitaal, jaarprogramma, 2 wissel 10 A

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning U _e	230 - 230 V
----------------------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Vermogen

Gloe- en halogeenlamp 230 V	1500 W
-----------------------------	--------

Functies

Vermogensreserve (jaren)	5 y
Met netwerksynchronisatie	Nee
Met kwartssynchronisatie	Ja
Aantal kanaalfuncties	2

Uitrusting

Nauwkeurigheid per dag	0,20 s
Met impulsprogramma	Ja
Aantal kanalen	2

Instellingen

Dagprogramma	Nee
Weekprogramma	Nee
Jaarprogramma	Ja

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
---------------------	-------------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	0.75 - 2.5 mm ²
Doorsnede stijve geleider	0.75 - 2.5 mm ²

Teksten

Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen
Functie	Met impulsfunctie Toetsvergrendeling via PIN Aanwezigheidssimulatie Met bedrijfsurenteller

Afmetingen

Hoogte	90 mm
Breedte	70 mm
Diepte	69 mm

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Minimuminterval tussen 2 schakeltijden	1 min
--	-------

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja