



EG293B



### Programmateur annuel 2 voies, digital, 4 modules

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension assignée d'emploi Ue 230 - 230 V

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V 1500 W

##### Fonctions

Réserve de marche années	5 y
Avec synchronisation réseau	Non
Avec synchronisation quartz	Oui
Nombre de canaux de fonctions	2

##### Equipement

Précision de marche par jour	0.20 s
Avec un programme à impulsions	Oui
Nombre de canaux	2

##### Réglages

Programme journalier	Non
Programme hebdomadaire	Non
Programme annuel	Oui

##### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 50 °C

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>

##### Textes

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Fonction	Avec fonction d'impulsion Verrouillage des touches par code PIN Simulation de présence Avec compteur d'heures de fonctionnement

##### Dimensions

Hauteur	90 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	69 mm

##### Principaux attributs électriques

Intervalle minimum entre 2 périodes de commutation 1 min

##### Capacité

Nombre de modules 4

##### Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui